



Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	633991
GTIN	4018754260683
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

QuickRelease rinkinys smūgiams atsparioje ABS plastikinėje dėžėje su putplasčio įdėklu. Terkšlė, ilgintuvas, šarnyras ir galvutė sudaro **vieningą tvirtą modulį**. Mygtuko paspaudimu tvirta jungtis greitai ir lengvai išardoma.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 14 vnt. Nr. 637000

dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Skersinė rankena QR: 1 vnt. Nr. 635750

Ilgintuvai QR: 2 vnt. Nr. 635645 dyd. 75; 240

Šarnyras QR: 1 vnt. Nr. 636250

Terkšlė QR: 1 vnt. Nr. 635155

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 57 mm

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-22 mm

Techninis aprašymas

12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-22 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Dalių skaičius	19
Raktų dydžių matmenys	metrais
Ilgis	322 mm
Plotis	134 mm
Aukštis	57 mm
su QuickRelease	taip
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637000 19
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 22 mm	637000 22
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637000 13
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637000 16
3/8 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 3/8	636250 3/8
3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 240 mm	635645 240
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637000 15
3/8 colio skersinė rankena QuickRelease Visas ilgis 165 mm	635750 165
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637000 11
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 21 mm	637000 21
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė QuickRelease Tipas	635155
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 9 mm	637000 9
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637000 17
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637000 10
3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 75 mm	635645 75

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637000 12
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637000 14
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637000 18
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 8 mm	637000 8