



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 22 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637891
GTIN	4018754260911
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

QuickRelease rinkinys smūgiams atsparioje ABS plastikinėje dėžėje su putplasčio įdėklu. Terkšlė, ilgintuvas, šarnyras ir galvutė sudaro **vieningą tvirtą modulį**. Mygtuko paspaudimu tvirta jungtis greitai ir lengvai išardoma.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 16 vnt. Nr. 642200 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 skersinė rankena QR: Nr. 641350

3 ilgintuvai QR: Nr. 641045 dyd. 75; 130; 255

1 šarnyras QR: Nr. 641650

1 terkšlė QR: Nr. 640440

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 64 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-32 mm

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-32 mm
Dalių skaičius	22
Raktų dydžių matmenys	metrais
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
su QuickRelease	taip
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642200 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642200 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642200 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642200 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642200 11
Smulkiadantė perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu QuickRelease Tipas 1/2	640440 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642200 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642200 12
1/2 colio ilgintuvas QuickRelease visas ilgis 75 mm	641045 75
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642200 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642200 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642200 16
Skersinė 1/2 colio rankena QuickRelease Visas ilgis 300 mm	641350 300
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642200 15

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642200 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642200 27
1/2 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 1/2	641650 1/2
1/2 colio ilgintuvas QuickRelease visas ilgis 255 mm	641045 255
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642200 32
1/2 colio ilgintuvas QuickRelease visas ilgis 130 mm	641045 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642200 21
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642200 22