



## 1/2 sukimo įrankių rinkinys 23 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	638711
GTIN	4018754260966
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu iki 3/4 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 17 vnt. Nr. 642400

dyd. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 50; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Raktų dydžių matmenys	coliais

12-briaunių galvučių dydžių ribos	3/8–1 1/4 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	23
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11/16 in	642400 11/16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 1.1/8 in	642400 1.1/8
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 1.3/16 in	642400 1.3/16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 5/8 in	642400 5/8
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15/16 in	642400 15/16
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 3/4 in	642400 3/4
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 7/16 in	642400 7/16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 1.1/4 in	642400 1.1/4
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 9/16 in	642400 9/16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 1.1/16 in	642400 1.1/16
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13/16 in	642400 13/16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 25/32 in	642400 25/32
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	641000 50
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 1 in	642400 1
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 1/2 in	642400 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 3/8 in	642400 3/8

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19/32 in	642400 19/32
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 7/8 in	642400 7/8
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2