



Rifliavimo įrankių rinkinys, Koto / plokštelių dydis: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290025 12
GTIN	4030741656767
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Turinys:

- po 1 vnt. rifliavimo ratuko laikiklį Nr. 290000 ir Nr. 290010: dyd. 12
- po 2 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290161: dyd. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- po 1 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290176 ir Nr. 290181: dyd. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- po 1 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290161: dyd. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Techninis aprašymas

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RGV30° 1×GE30°
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
kai rifliavimo profilis	RBL 1×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL

kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL
kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Rifliavimo ratuko laikiklisdešininis Koto dydis 10 mm	290000 10
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Rifliavimo ratuko laikiklisdešininis Koto dydis 12 mm	290000 12
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Rifliavimo ratuko laikiklisuniversalus Koto dydis 10 mm	290010 10
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Rifliavimo ratuko laikiklisuniversalus Koto dydis 12 mm	290010 12
Rifliavimo ratuko laikikliskairinis Koto dydis 10 mm	290001 10
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6