




## Rifliavimo įrankių rinkinys, Koto dydis: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290219 12
GTIN	4030741656873
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.**

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

#### Turinys:

po 1 vnt. rifliavimo ratuko laikiklį Nr. 290200 ir Nr. 290210: dyd. 12

po 2 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290261: dyd. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

po 1 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290276 ir Nr. 290281: dyd. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Techninis aprašymas

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RBR45° 1×BL15°
kai rifliavimo profilis	RBL45° 1×BR15°
kai rifliavimo profilis	RBL30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BL30°
kai rifliavimo profilis	RBR30° 1×AA

kai rifliavimo profilis	RAA 1×BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

## Priedai

Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 10 mm	290200 10
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 12 mm	290210 12
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 10 mm	290210 10
Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 12 mm	290200 12
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8