



Rifliavimo įrankių rinkinys, Koto dydis: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290219 20
GTIN	4030741656903
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

HM įvorė dar didesnam patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Turinys:

po 1 vnt. rifliavimo ratuko laikiklį Nr. 290200 ir Nr. 290210: dyd. 20

po 1 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290276 ir Nr. 290281: dyd. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

po 2 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290261: dyd. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Techninis aprašymas

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RBR45° 1×BL15°
kai rifliavimo profilis	RBL45° 1×BR15°
kai rifliavimo profilis	RBL30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BL30°
kai rifliavimo profilis	RBR30° 1×AA

kai rifliavimo profilis	RAA 1×BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 16X mm	290210 16X
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 20 mm	290200 20
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 20 mm	290210 20
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8