

HOLEX**Frezavimo galvutės ilgintuvas trumpas, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301105 16 |
| GTIN | 4045197778420 |
| Produktų klasė | 32B |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

Paskirtis:

Lankstus frezavimo galvučių įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2×45 mm) kombinacija.

Tiekimo sudėtis:

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Atsarginis varžtas Nr. 301107.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|----------|
| Bendras ilgis L | 45 mm |
| Virbo Ø d ₁ | 16 mm |
| Išorinis Ø D | 38 mm |
| A | 17 mm |
| Norma | DIN 6357 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm | 309840 40 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm | 301109 32 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm | 309840 16 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 60 mm | 309840 60 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm | 301109 27 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 16 mm | 301107 16 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm | 309840 22 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm | 301107 40 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 22 mm | 301107 22 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm | 309840 50 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 16 mm | 301109 16 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm | 301107 27 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm | 301107 32 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 13 mm | 309840 13 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm | 309840 27 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 22 mm | 301109 22 |
| Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm | 301109 40 |

Fiksavimo varžtas ilgintuvui Kai koto ilgis L 45 mm

301111 45

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm

309840 32