

HOLEX**Frezavimo galvutės ilgintuvas trumpas, Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301105 22
GTIN	4045197778437
Produktų klasė	32B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

Paskirtis:

Lankstus frezavimo galvučių įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2×45 mm) kombinacija.

Tiekimo sudėtis:

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Atsarginis varžtas Nr. 301107.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	48 mm
Virbo Ø d ₁	22 mm
Bendras ilgis L	45 mm
A	19 mm
Norma	DIN 6357

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

Priedai

Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 16 mm	301109 16
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 22 mm	301109 22
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm	301109 40
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 13 mm	309840 13
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 16 mm	301107 16
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm	301109 32
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm	301109 27
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 22 mm	301107 22
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm	301107 27
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm	301107 40
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 60 mm	309840 60
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm	301107 32

Fiksavimo varžtas ilgintuvui Kai koto ilgis L 45 mm

301111 45

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm

309840 27