

**HOLEX****Frezavimo galvutės ilgintuvas trumpas, Virbo  $\varnothing$  d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301105 32
GTIN	4045197778451
Produktų klasė	32B

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

**Paskirtis:**

Lankstus frezavimo galvutė įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2x45 mm) kombinacija.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

Atsarginis varžtas Nr. 301107.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	45 mm
Virbo $\varnothing$ d <sub>1</sub>	32 mm
Išorinis $\varnothing$ D	78 mm
A	24 mm
Norma	DIN 6357

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

## Priedai

Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm	301107 40
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm	301109 40
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 22 mm	301107 22
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm	301107 32
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 16 mm	301109 16
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm	301109 32
Fiksavimo varžtas ilgintuvui Kai koto ilgis L 45 mm	301111 45
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm	301107 27
Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm Kai kakliuko Ø D1 16 mm	301107 16
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 13 mm	309840 13
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 60 mm	309840 60
Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm	301109 27

Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm Kai kakliuko Ø D1  
22 mm

---

301109 22