

ELTEN**Juodi / raudoni pusbačiai SENEX PRO ESD, S3, Batų dydis EU: 42**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	092246 42
GTIN	4030839254981
Produktų klasė	09P

Aprašymas

Modelis:

TRAINERS serijos apsauginiai batai.

- **Orui pralaidus tekstilinis pamušalas.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO black.**
- **TPU/PU padai TRAINERS, neslidūs.**
- **TPU dangalas saugo viršutinę medžiagą.**
- **Modelis be metalo ir odos.**
- **Apsauginiai atšvaitai.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai iš šveitimui, **purvui ir drėgmei atsparios** Cordura® medžiagos.

- **Labai lengvai prižiūrimi ir greitai džiūsta.**
- **Modelis be metalo ir odos.**
- **Labai lengvi, todėl ypač patogūs.**
- **Viršutinė dalis iš vandeniui nepralaidaus mikropluošto Fashmo™ ir vandeniui nepralaidžios medžiagos CORDURA®. Neperpučiama ir neperšlampama, atspari nešvarumams, įplyšimams ir dilimui, pralaidi orui.**
- **Uždaras, paminkštintas liežuvis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 38 – 47. elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilė

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Apsaugos klasė	S3
Batų dydis EU	42
su atšvaitais (geras matomumas)	taip
Nepraduriami	tekstilė
Viršutinė medžiaga	Cordura®
Modelis be metalo ir odos	taip
tinka ortopediniams vidpadžiams	taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Pado medžiaga	TPU/PU
Spalva	juoda/raudona
Serija	SENEX
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai