

Garant**Vežimėlis europinio standarto dėžėms, Tipas: TNB1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija. Rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Tinka:

Europinio standarto dėžės Nr. 963378, 963379, 963380, jų dyd. NB10 – NB80.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dažytas miltelinis būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Svoris	9,6 kg
Gylis	400 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
Ratukų medžiaga	Žymių nepaliekanti poliuretano danga

Ratuko Ø	125 mm
Aukštis	910 mm
Plotis	790 mm
Tvirtinimo rėmų aukštis	180 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis su viena rankena

Priedai

Europinio standarto dėžėmėlyna Tipas NB20	963379 NB20
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB31	963380 NB31
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB80	963380 NB80
Europinio standarto dėžėraudona Tipas NB42	963378 NB42
Europinio standarto dėžėmėlyna Tipas NB14	963379 NB14
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB14	963380 NB14
Europinio standarto dėžėraudona Tipas NB20	963378 NB20
Europinio standarto dėžėraudona Tipas NB70	963378 NB70
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB15	963380 NB15
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB55	963380 NB55
Europinio standarto dėžėraudona Tipas NB14	963378 NB14
Europinio standarto dėžėraudona Tipas NB10	963378 NB10
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB33	963380 NB33
Europinio standarto dėžėmėlyna Tipas NB42	963379 NB42
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB42	963380 NB42
Europinio standarto dėžėmėlyna Tipas NB10	963379 NB10
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB20	963380 NB20
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB34	963380 NB34
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB24	963380 NB24
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB70	963380 NB70
Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB10	963380 NB10

Europinio standarto dėžėmėlyna Tipas NB70

963379 NB70

Europinio standarto dėžėpilka Tipas NB50

963380 NB50
