



Suktuvas su keičiamu gręžimo griebtuvu, 12V, akumuliatorinis gręžtuvas, su 2 akumulatoriais, L-Boxx



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas

- **Kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose, nes labai kompaktiško dydžio **su antgalių laikikliu** arba keičiamais **ekscentriniais arba kampiniais antgaliais**. Tink įvairiam darbui dėl keičiamos sistemos su keturiais skirtingais **FlexiClick** antgaliais. Patogu naudoti: Antgaliai paruošti naudoti 16 skirtingų padėčių.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, ekscentrinio tvirtinimu, griebtuvu, kampiniu tvirtinimu, antgalių laikikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 460 min ⁻¹
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1300 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-35 FC
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	20 Nm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN	<1,9 m/s ²
standartinis naudojimas	Strong
Variklio sandara	2 polių variklis
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	35 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	32 mm
Svoris	0,8 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Metalas
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	su keičiamu grąžto griebtuvu, 12V
USP2	su 2 baterijomis, L-Boxx dėkle

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/070242-GSR1235FCF>