



## Antgalių rinkinys, metalui 30 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675793
GTIN	4013288179838
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675310 3 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675320 3 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 3 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675340 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Laikiklis: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 30 Metal 1
Dalių skaičius	30
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675340 TX15
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675310 2/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675340 TX20
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675320 3/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX40	675340 TX40
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675340 TX25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX30	675340 TX30
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675340 TX10
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675310 3/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25