



1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630291
GTIN	4018754261550
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

QuickRelease – terkšlė, ilgintuvas, kardaninis šarnyras ir galvutė sudaro **vieningą tvirtą modulį**.

Mygtuko paspaudimu tvirta jungtis greitai ir lengvai išardoma.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 3 vnt. Nr. 631000 dyd. 3,5; 4; 4,5; 13; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5; 6

Skersinė rankena QR: 1 vnt. Nr. 633050 dyd. 116

Įstatoma rankena QR: 1 vnt. Nr. 632950 dyd. 150

Prailegintuvas QR: 1 vnt. Nr. 632545 dyd. 150

Šarnyras QR: 1 vnt. Nr. 633550 dyd. 1/4

Terkšlė QR: 1 vnt. Nr. 632355 dyd. 1/4

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3,5-13 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6 mm

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	22
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3,5-13 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
su QuickRelease	taip
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
Skersinė rankena 1/4 colio QuickRelease Visas ilgis 116 mm	633050 116
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
Smulkiadantė terkšlė, perjungiamo, 1/4" su išmetikliu QuickRelease Tipas 1/4	632355 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631000 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 4 mm	631700 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 3 mm	631700 3

6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 6 mm	631700 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631000 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631000 3,5
1/4 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 150 mm	632545 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631000 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 5 mm	631700 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
1/4 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 1/4	633550 1/4
Įstatoma rankena, 1/4 colio QuickRelease Visas ilgis 150 mm	632950 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631000 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7