



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 33 vnt. metrinis / colinis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630661
GTIN	4018754260645
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M1,6 – M8.
Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu iki 3/8 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 15 vnt. Nr. 631000
dyd. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-briaunės galvutės: 10 vnt. Nr. 631100
dyd. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400
dyd. 50; 150
ilgintuvas, lankstus: 1 vnt. Nr. 632500 dyd. 150
šarnyrinė rankena: 1 vnt.
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrinis / colinis
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3,2-14 mm
Dalių skaičius	33
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3/16-9/16 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Ilgis	322 mm
Plotis	135 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631000 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633500 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631000 3,5
1/4 colio ilgintuvus Visas ilgis 150 mm	632400 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631000 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis mm	633000
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631000 12

Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis mm	632800
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631000 4
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632400 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	631000 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,2 mm	631000 3,2