



Kelnės su petnešomis Pulsschlag, rugiagėlių mėlynumo / juodos, Dydis DE: 102



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091171 102
GTIN	4053813028576
Produktų klasė	06K

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

Puskombinezonis su prailginta dalimi **inkstų apsaugai**.

- **Kišenė su CORDURA® sustiprinimu.**
- **Elastinės petnešos su smūgiams ir karščiui atspariomis plastikinėmis sagtelėmis.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 091848.**

Aprašymas:

- **Ergonomiškas siluetas suteikia daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi užpakalinės kišenės sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Liniuotei skirta kišenė ir kišenė ant šlaunies sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinis įsiuvas ties liemeniu.**
- **Suformuota kelių zona nevaržo judesius.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės su petnešomis, dviejų spalvų tamsiai mėlynos / antracito Nr. 091172.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Norma: EN 14404

Techninis aprašymas

Dydis UK	36L
Dydis US	36/35
Dydis FR	44L
Dydis IT	44L
Dydis DE	102
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis NL	102
Dydis ES	44L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Spalva	rugiagėlių mėlynumo / juodos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE

091848 KNEE