



Smart Probes matuoklių rinkinys



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474195
GTIN	4029547022463
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai. Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart Probes“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 8.3“ arba „Android 4.3“ arba naujoji „Bluetooth 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.

- **Vienu metu gali rodyti iki 6 „Smart Probes“.**
- **Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.**
- **Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.**
- **Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.**

Paprastas oro greičio, drėgmės, srautų ir temperatūros matavimas. Ypač tinka ventiliavimo ir kondicionavimo įrangos ir sistemos priežiūrai.

Detalus aprašymas:

Matavimo prietaisai kompaktiški ir optimizuoti išmaniesiems telefonams.

- **Vienu metu rodoma iki 6 Smart Probes.**
- **Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.**
- **Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.**
- **Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.**

Paprastas oro greičio, drėgmės, srautų ir temperatūros matavimas. Puikiai tinka ventiliavimo ir kondicionavimo įrangos ir sistemos priežiūrai.

Tiekimo sudėtis:

- **Yra 1 Smart Case**
- **1 Testo infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis Nr. 474182 dyd. 805i**
- **1 Testo temperatūros ir drėgmės matuoklis Nr. 474184 dyd. 605i**

- 1 Testo temperatūros ir srauto matuoklis Nr. 474186 dyd. 405i
- 1 Testo temperatūros ir srauto matuoklis Nr. 474186 dyd. 410i

Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Svoris	692 g
Ilgis	270 mm
Plotis	190 mm
Aukštis	60 mm
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Klimato matuoklis

Priedai

Temperatūros ir srauto matuoklis Tipas 405I	474186 405I
Temperatūros ir srauto matuoklis Tipas 410I	474186 410I
Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis Tipas 805I	474182 805I
Temperatūros ir drėgmės matuoklis Tipas 605I	474184 605I