



1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 17 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630168 6
GTIN	4062406230180
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029, dyd. 116

įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150

ilgintuvai: 1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150

šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4

terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Dalių skaičius	17
Pavaros keturbriaunis	1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	149 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150	632840 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631020 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631020 8
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 630168	630324 630168
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631020 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631020 12
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632420 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631020 5
Sisteminė dėžė Tipas 2	630323 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631020 4
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631020 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631020 10
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631020 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631020 7