



1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 21 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630268 6
GTIN	4062406230197
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5; 6

Skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029, dyd. 116

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150

Ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 47 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	149 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632420 150
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 8 mm	631020 8
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpa Šešiabriaunis 3 mm	631720 3
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 13 mm	631020 13
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 7 mm	631020 7
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 12 mm	631020 12
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 10 mm	631020 10
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150	632840 150
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 11 mm	631020 11
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 4 mm	631020 4
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 630268	630324 630268
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 6 mm	631020 6
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 9 mm	631020 9
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
	631720 6

6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpa Šešiabriaunis
6 mm

1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 5 mm	631020 5
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpa Šešiabriaunis 4 mm	631720 4
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpa Šešiabriaunis 5 mm	631720 5
Sisteminė dėžė Tipas 2	630323 2