

Garant

Deimantinių dildžių rinkinys, 10 vnt. D126, D, Šlifavimo akmenukų skaičius: 10

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552810 10
GTIN	4045197803139
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto Ø 3 mm.

Paskirtis:

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK.**

Tiekimo sudėtis:

po 1 skirtingų formų šlifavimo akmenuką.

Cilindrai Nr. 552500 dyd. 1; 2; 3; 5;

Rutuliai Nr. 552600 dyd. 1; 2; 3; 4; 6;

Elipsės formos Nr. 552700 G0307.

Techninis aprašymas

Koto Ø	3 mm
Šlifavimo akmenukų skaičius	10
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto rūšis

Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka	15-20 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Deimantinis šlifavimo akmenukasgalvanizuotas D126
Forma G0307

552700 G0307

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126
Akmenuko Ø 1 mm

552600 1

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126
Akmenuko Ø 2 mm

552600 2

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126
Akmenuko Ø 6 mm

552600 6

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126 Galvos
Ø 1 mm

552500 1

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126 Galvos
Ø 5 mm

552500 5

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126
Akmenuko Ø 3 mm

552600 3

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126 Galvos
Ø 3 mm

552500 3

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126 Galvos
Ø 2 mm

552500 2

Deimantiniai šlifavimo akmenukaigalvanizuoti D126
Akmenuko Ø 4 mm

552600 4

