



Suvirintojo kaukė optrel® vegaview2.5, Spalva: BLACK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Produktų klasė	09U

Aprašymas

Modelis:

Lengva suvirintojo kaukė (482 g), kad galvos ir kaklo raumenys nebūtų apkrauti. Užtikrina puikų vaizdą ir tuo pačiu **100% apsaugą nuo UV ir IR spindulių**. Kaukė išlaiko **natūralias spalvas** ir labai gerai praleidžia šviesą iki 23%, todėl galima matyti aiškų detalės vaizdą. Tiesiog mygtuko paspaudimu išorinėje pusėje aktyvuojamas **šlifavimo režimas**. Idealiai tinka darbui aplinkoje, kur prastas apšvietimas. Su patogiu reguliuojamo pločio galvos jusota. Šviesos srauto kampas gali būti nustatytas naudojant slankiklį, o jautrumas gali būti idealiai pritaikytas prie darbo aplinkos.

- **Tamsieji apsaugos lygiai: 8 – 12**
- **Šviesumo lygis: 2,5**
- **Su 3 V ličio baterija (veikia iki 3 000 valandų)**
- **Suvirinimo filtro langelis: 50 x 100 mm**

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekimo sudėtis:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 0,1 ms

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 50 - 1000 ms
Klasifikavimas pagal EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Techninis aprašymas

Klasifikavimas pagal EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	50 - 1000 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė

Priedai

Priekinių skydelių rinkinys, 5 vnt. vidinis	097963
Medvilninių prakaitą sugeriančių juostelių rinkinys, 2 vnt.	097965
Priekinių skydelių rinkinys, 2 vnt. išorinis	097962
Medvilninių prakaitą sugeriančių juostelių rinkinys (apatinės)	097975