


## ESD bazinių montavimo įrankių rinkinys, įrankių skaičius: 15



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	973235 15
GTIN	2050002041943
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973235: 1 vnt.  
 PB SWISS TOOLS ESD atsuktuvų varžtams su įpjova Nr. 660050 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.  
 PB SWISS TOOLS ESD atsuktuvų Pozidriv varžtams Nr. 667687 dyd. 1; 2: po 1 vnt.  
 GARANT ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726210 dyd. 125: 1 vnt.  
 GARANT ESD smailios šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726250 dyd. 125: 1 vnt.  
 GARANT ESD smailios replės elektronikai Nr. 727170 dyd. 140: 1 vnt.  
 HOLEX ESD pincetas, smailus Nr. 727510 dyd. AMB: 1 vnt.  
 HOLEX ESD pincetas, lenktas Nr. 727600 dyd. AMB: 1 vnt.  
 GARANT easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Nr. 972312 dyd. 3×3/1: 3 vnt.

### Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	15
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Plotis	300 mm

Plotis G	12
Modelis	su įrankių rinkiniu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	12×20
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Kietojo putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams ESD tinka kietojo putplasčio komplektui 973235	973200 973235
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinė galvutė Visas ilgis 125 mm	726210 125
Atsuktuvus su 2K-SwissGrip rankena Pozidriv varžtams ESD Kryžminių įpjovų dydis 1	667687 1
Smailas pincetas, 115 mm, forma 3c Medžiaga AMB	727510 AMB
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios Visas ilgis 125 mm	726250 125
Atsuktuvus su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD Pjovimo briaunų plotis b 5,5 mm	660050 5,5
Pincetas siaurais, lenktais galiukais, 150 mm, forma 22b Medžiaga AMB	727600 AMB
Atsuktuvus su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD Pjovimo briaunų plotis b 3,5 mm	660050 3,5
Atsuktuvus su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD Pjovimo briaunų plotis b 4 mm	660050 4
Atsuktuvus su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD Pjovimo briaunų plotis b 2,5 mm	660050 2,5
ESD smulkių dalių dėžutės Aukštis mm / tipas 26/1	972310 26/1
Smailios žnyplės elektronikai Visas ilgis 140 mm	727170 140
Atsuktuvus su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD Pjovimo briaunų plotis b 6,5 mm	660050 6,5

Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena Pozidriv varžtamsESD  
Kryžminių įpjovų dydis 2

---

667687 2