

PRYOR

Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Standartinis šriftas A - Z, &, Šrifto aukštis: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085430 6
GTIN	5022044003408
Produktų klasė	08W

Aprašymas

Modelis:

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.

Standartinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm²**.

Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.

Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininų spaudų, pvz., su įmonės logotipu.

Techninis aprašymas

Šrifto aukštis	6 mm
Koto storis	9,5

visas ilgis	70 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

Priedai

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/E mm	085431 6/E
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/F mm	085431 6/F
Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/Y mm	085431 6/Y
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/R mm	085431 6/R
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/T mm	085431 6/T
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/K mm	085431 6/K
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/M mm	085431 6/M
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/U mm	085431 6/U
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/V mm	085431 6/V
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/I mm	085431 6/I
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/J mm	085431 6/J
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/S mm	085431 6/S
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/O mm

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/A mm

085431 6/A

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/X mm

085431 6/X

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/& mm

085431 6/&

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/N mm

085431 6/N

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/H mm

085431 6/H

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/L mm

085431 6/L

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/D mm

085431 6/D

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/Z mm

085431 6/Z

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/B mm

085431 6/B

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/Q mm

085431 6/Q

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/G mm

085431 6/G

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/P mm

085431 6/P

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 6/C mm

085431 6/C