



6-briaunių ilgų lenktų raktų rinkinys 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojele chromuoti, Atsuktuvų skaičius: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	627386 9
GTIN	7610733282845
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Itin trumpa kojelė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Privalumai:

Lankstus trumpos kojelės kampas (90°– 100°).
90° įvedimui: pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.
100° darbui: dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

Apdirbama medžiaga:

Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

po 1 lenktą raktą Nr. 627381: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
sudėta: plastikiniame laikiklyje

Techninis aprašymas

Pakuotė	plastikiniame laikiklyje
Atsuktuvų skaičius	9
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Paviršius	chromuoti
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip

100 laipsnių kampas	taip
trumpa kojelė	taip
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 4 mm	627381 4
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 3 mm	627381 3
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 2,5 mm	627381 2,5
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 5 mm	627381 5
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 2 mm	627381 2
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 10 mm	627381 10
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 8 mm	627381 8
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 6 mm	627381 6
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojelechromuotas Šešiabriaunis 1,5 mm	627381 1,5