



## Akumuliatorinis tiesinis pjūklas, Tipas: GSA18VLIC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Bosch akumuliatorinis tiesinis pjūklas su SDS sistema** – greitas ir patogus pjūklelių keitimas.

- **Bosch Professional ličio jonų technologija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį akumuliatoriaus našumą.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Ergonomiška Softgrip rankena.**
- **Su LED lempute darbo vietai apšviesti.**

**Kompaktiškas labai lengvas siaurapjūklis** su maža rankena, tinka ir darbui virš galvos, ir viena ranka.

**Įvairus greičio reguliavimas**, mažas vibravimas dėl integruotos **vibravimą išlyginančios sistemos**.

Su LED lempute darbo vietai apšviesti.

#### Tiekimo sudėtis:

Yra transportavimo lagaminas, 2 pjūkleliai, 2 akumuliatoriai, spartusis įkroviklis. Su 2x 18 V / 5,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, greitojo įkrovimo prietaisu, 1x tiesinio pjūklo pjūkleliu S 922 AF lankstus metalui, 1x tiesinio pjūklo pjūkleliu S 922 EF lankstus metalui, 1x tiesinio pjūklo pjūkleliu S 922 HF lankščiu medienai ir metalui, įdėklas, skirtas L-BOXX 136, L-BOXX 136.

#### Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073859.

### Techninis aprašymas

Eigos ilgis	21 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Gamintojo pavadinimas	GSA 18 V-LIC
Eigos dažnis	0 - 3050 min <sup>-1</sup>
Svoris	2,5 kg
Ypatybė	SDS, LED
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
maksimali vibracija pagal EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

## Priedai

Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922BF	588600 922BF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122EF	588600 1122EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EF	588600 922EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EHM	588600 922EHM
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122BF	588600 1122BF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1155CHM	588600 1155CHM
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV