



## Antgalių rinkinys su sukimo rankena 17 vnt., Atsuktuvų skaičius: 17



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676215 17
GTIN	4013288214546
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Su ergonomiška 2K skersine rankena su Rapidaptor antgalių laikikliu. Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674247 dyd. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674250 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5/89

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676656 dyd. 6,3

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt 400
Rankena	Atsuktuvų laikiklis
Rankena	1/4 colio terkšlė
Rankena	1 antgalis-terkšlė 1/4 colio
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 5/89 mm	674247 5/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674200 2/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 3/89 mm	674247 3/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX15/89 mm	674250 TX15/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674220 3/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 6/89 mm	674247 6/89
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676656 6,3
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX30/89 mm	674250 TX30/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX10/89 mm	674250 TX10/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 4/89 mm	674247 4/89

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX25/89 mm	674250 TX25/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX20/89 mm	674250 TX20/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX40 mm	674250 TX40
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674200 3/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674220 2/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX30 mm	674250 TX30
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX20 mm	674250 TX20
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX10 mm	674250 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX25 mm	674250 TX25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX15 mm	674250 TX15