

**Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 26 vnt., Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	634318 12
GTIN	4062406230777
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12, pakaitinimo žvakėms ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

galinės galvutės, 12-briaunės arba 6-briaunės: 12 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. panašūs į Nr. 63 637329 dyd. 16; 20,8

Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 637620 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635720

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635420 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636220

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635090

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-10 mm
---------------------------------------	---------

Dalių skaičius	26
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	174 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8	635090 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637620 4
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637620 10
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 20,8 mm	637329 20,8
Sisteminė dėžė Tipas 3	630323 3
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635720 200
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 16 mm	637329 16
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637620 7
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637620 5
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 634318	630324 634318
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637620 3
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635420 75
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636220 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637620 8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637620 6