



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 12 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637668 6 |
| GTIN | 4062406230791 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešibriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M16.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 642220 dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 ilgintuvai: po 1 vnt. Nr. 641020 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640190

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 62 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-24 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 10-24 mm |
| Dalių skaičius | 12 |
| Pakuotė | ABS plastiko dėžė |
| Ilgis | 407 mm |
| Plotis | 227 mm |
| Aukštis | 62 mm |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm | 642220 24 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm | 642220 18 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm | 642220 13 |
| Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 637668 | 630324 637668 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm | 642220 10 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm | 641020 255 |
| Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2 | 640190 1/2 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm | 642220 21 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm | 642220 22 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm | 642220 19 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm | 642220 16 |
| Sisteminė dėžė Tipas 4 | 630323 4 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm | 641020 130 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm | 642220 17 |