



Atsuktuvų elektrikams rinkinys, 6 vnt., Atsuktuvų skaičius: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667255 16
GTIN	4013288214638
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Net iki **keturių kartų didesnis** sukimo greitis dėl į rankeną integruotos planetinės pavaros, **kurią galima įjungti arba išjungti mygtuko paspaudimu**. Norint gerai sureguliuoti ir galutinai priveržti arba atsukti varžtą su dideliu sukimo momentu (iki 14 Nm), rekomenduojama prietaisą išjungti. Ergonomiškos formos rankena su 154 mm ilgio **keičiamomis geležtėmis (extra slim), izoliuota iki 1000 V** pagal **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Pristatoma tvirtame tekstiliniame sulankstomame krepšyje su lipuku.

Privalumai:

- **Patikimas priveržimas galu ir paprastas tikslus reguliavimas.**
- **Keturis kartus prisukite varžtą mechaniškai (be akumulatoriaus).**
- **Tvirta, priežiūros nereikalaujanti pavarų dėžė iš plieno.**

Turinys:

plokščia geležtė: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

geležtė Phillips varžtams: PH1 ir PH2

Pozidriv geležtės: PZ1 ir PZ2

Pozidriv plokščias (kombinuotas profilis): PZ/S1 ir PZ/S2 (kombinuotas profilis)

geležtės Torx® varžtams: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform rankena keičiamoms geležtėms Nr. 667411: dyd. 1
ergonomiškos formos rankena Turbo: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	16
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Kombinuotas atsuktuvas Pozidriv/plokščias
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkto rūšis	Atsuktuvas

Priedai

Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Pozidriv varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 2	668700 2
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 2,5 mm	663100 2,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm	663100 3,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 4 mm	663100 4
Įrankių laikiklis, tvirtinamas prie sienos Tipas S	667077 S
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 5,5 mm	663100 5,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Pozidriv varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 1	668700 1
Ergonomiška rankena VDE, atskirai Tipas 1	667411 1