


Garant
Valymo reikmenų spinta, Modelis: TC1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Produktų klasė	31E

Aprašymas
Modelis:

- Pašalina drožles ir aušinimo priemonės likučius automatiniam metalo apdirbimo procesui.
- Sumažina staklių, detalių ir įrankių pažeidimo riziką.
- Valo frezas, grąžtus ir sriegiklius, drožlių sandėlius, todėl galima patikimai gaminti.
- Click&Clamp – keičiami šepetėliai individualiam naudojimui.

Pagrindo rėmas pagamintas iš šlifuoto nerūdijančiojo plieno šepetėliams, įtrauktiems į komplektaciją, tvirtinti. Papildomai galima pritvirtinti du nerūdijančiojo plieno antgalius Nr. 358959 prijungimui suspaustu oru keturiomis padėtimis. Galima išplėsti trečiuoju šepetėliu ilgesniems įrankiams ar įrankių kotams valyti naudojant išplėtimo modulį Nr. 358957 1.

Paskirtis:

Įrankiui ir laikikliui valyti, ypač automatizuotai gamybai. Valymo punkto montavimas staklių viduje naudojant varžtus arba pasirinktinai su magnetinėmis kojėlėmis Nr. 358958 1. Staklėms sukantis reversine eiga, ašine ir radialine kryptimi šepetėliais išvalomas įrankis arba įrankio laikiklis.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindo rėmas, 2 antgaliai Nr. 358959 Air, 1 šepetėlių rinkinys Nr. 358956 1, 2 suspausto oro jungtys su Y formos mova ir 1,5 m žarna.

Ilgis L: 220 mm

Plotis B: 96 mm

Aukštis H: 125 mm

Techninis aprašymas

Ilgis l	220 mm
Plotis B	96 mm
Aukštis H	125 mm
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

Priedai

Valymo šepečių rinkinys, 2 dalių Tipas 2	358956 2
Antgalis įrankių valymo reikmenų spintai Tipas HYDRO	358959 HYDRO
Antgalis įrankių valymo reikmenų spintai Tipas AIR	358959 AIR
Valymo šepečių rinkinys, 2 dalių Tipas 1	358956 1
Magnetinių stovų rinkinys, 4 vnt. Tipas 1	358958 1
Šepečių praplėtimo modulis Tipas 1	358957 1
Valymo šepečių rinkinys, 2 dalių Tipas 3	358956 3