

Garant

Antracito spalvos/ juodi pusbačiai Apsauginiai batai ESD, S1P W2, Batų dydis EU: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092059 40
GTIN	4062406280529
Produktų klasė	01S

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Dėl įvairių pločių (Plotis W1 - standartinio pločio pėdoms, W2 - platesnėms pėdoms) ir pritaikyto gamybos būdo galima išmatuoti pėdos plotis naudojant „tikrąją“ pločių sistemą ir tokiu būdu surasti idealų sprendimą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.

- **Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.**
- **Pamušalas puikiai praleidžia orą.**
- **Praktiškas GARANT comfort kulno traukiklis, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.**
- **GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.**
- **Padas GARANT comfort TPU**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Pusbačiai su didelę plotą apimančia ventiliacijos konstrukcija ir tekstilės apsauga nuo pradūrimo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

- **GARANT Komfort pėdų pagalvėles su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje tokiais kodais: 092864 (minkštos), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietos).**
- **Standartiškai tiekiami batai, kurių dyd. 36-39 su minkštomis amortizacinėmis pagalvėlėmis, dyd. 40-45 su vidutinio kietumo amortizacinėmis, dyd. 46-48 su kietomis amortizacinėmis pagalvėlėmis.**
- **Pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje taip pat galite rasti tinkamus GARANT batraiščius: 092855 120.**

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S1P

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis

Nepraduriami: tekstilinis

Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Savybė: Vario® slopinimas

Techninis aprašymas

Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Lytis	Unisex
Savybė	Vario® slopinimas
Nepraduriami	tekstilinis
Batų dydis EU	40
Apsaugos klasė	S1P
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai

Priedai

Įdedamas antracito spalvos vidpadis Įdedami vidpadžiai comfort, HARD Batų dydis EU 40	092866 40
Įdedamas antracito spalvos vidpadis Įdedami vidpadžiai comfort, MEDIUM Batų dydis EU 40	092865 40
Įdedamas antracito spalvos vidpadis Įdedami vidpadžiai comfort, SOFT Batų dydis EU 40	092864 40

