

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter
Cangių įspraustinė, ypač plona, HSK-A 63 A = 120, Užspaudimo ribos: 1-6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Produktų klasė	34F

Aprašymas
Modelis:

- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
- Tolygi eiga.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Didelis darbinis plotas ir optimalus kontūras mažesnei vibracijai. Aušinimas griebtuvu per įrankį ar išilgai koto.

Ypatingai plona konstrukcija leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio koto tvirtinimui cangėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572 ir 309573.

Užmaunamas raktas Nr. 309890, **GARANT užspaudimo cangė Nr. 309563.**

Techninis aprašymas

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm

Išorinis Ø D	44 mm
Užspaudimo ribos	1 - 6 mm
Darbinis ilgis l_N	30 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309573 4
Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309572 3
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309573 3
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309573 6
Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309572 5
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309573 2
Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309572 2
Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309572 4
Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309572 1
Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309573 5

Cangė, plonasu vidiniu aušinimu Nominalus užveržimo \varnothing d
6 mm

309572 6

Cangė, plonasandari Nominalus užveržimo \varnothing d 1 mm

309573 1