


Garant GRIDLINE

**Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G,  
36×20G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 942583 200    |
| GTIN             | 4062406281380 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**.  
Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

**Tinka:**

Spintos Nr. 941045 – 941077, Nr. 942345 – 942367, Nr. 942745 – 942767, Nr. 942845 – 942867.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.  
Stalčiai netinka spintoms varstomomis durimis.

**Techninis aprašymas**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Naudingasis plotis G | 36     |
| Svoris               | 10 kg  |
| Naudingasis gylis G  | 20     |
| Naud. aukštis        | 175 mm |
| Naudingas plotis     | 900 mm |
| Naudingasis gylis    | 500 mm |

|  |  |
|--|--|
| medžiagos storis                                 | 0,9 mm   |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %  |
| Spalvos pasirinkimas                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G             | 36×20G   |
| Produkto rūšis                                   | Stalčius   |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X20                                  | 951910 36X20 |
| Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema<br>Stalčiaus keliamoji galia 75 kg | 950180 75    |
| Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X20                    | 951885 36X20 |
| Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X20   | 951830 36X20 |