



## 6-briaunių ilgų lenktų raktų rinkinys 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojele dažyti miltelinu būdu, Atsuktuvų skaičius: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	627387 9
GTIN	7610733283132
Produktų klasė	63D

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin trumpa kojelė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

#### Privalumai:

Lankstus trumpos kojelės kampas (90°– 100°).  
**90° įvedimui:** pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.  
**100° darbiui:** dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

#### Apdirbama medžiaga:

Paviršius nikeliuotas ir **dažytas miltelinu būdu**, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

#### Tiekimo sudėtis:

po 1 lenktą raktą Nr. 627382: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
sudėta: plastikiniame laikiklyje

### Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	9
Pakuotė	plastikiniame laikiklyje
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Paviršius	dažytas miltelinu būdu

Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip
100 laipsnių kampas	taip
trumpa kojelė	taip
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

## Priedai

6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 6 mm	627382 6
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 4 mm	627382 4
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 8 mm	627382 8
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 5 mm	627382 5
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 2,5 mm	627382 2,5
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 2 mm	627382 2
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 3 mm	627382 3
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 1,5 mm	627382 1,5
6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojeledažytas miltelinis būdu Šešiabriaunis 10 mm	627382 10