

**Mahr****Universalus skaitmeninis slankmatis Multimar i-wi, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415548 300
GTIN	4059192062019
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos matavimo svirtys, liestukai ir atraminiai elementai (pasirenkami priedai). Vartotojas visada gali skaityti skaitmenų rodymo ekraną. Galima praplėsti darbinės ribas pasukant. Tolygus svorio paskirstymas mažais matmenimis, nes abu matavimo svirties laikiklius galima perkelti ant bėgelio. Slankikliai ir bėgeliai nerūdijantys ir grūdinti.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo svirtys Nr. 428101, gylio fiksatorius Nr. 428111, matavimo laikiklis Nr. 428141, matavimo antgaliai Nr. 428120; 428130; 428160; 428170. i-wi imtuvas Nr. 49498912.

**Techninis aprašymas**

Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm

Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

## Priedai

Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 70 mm	428101 70
Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams	428160
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas A	428141 A
Vidinis matavimo antgalis apvalus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428120
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 25 mm	428101 25
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas B	428141 B
Išorinis matavimo antgalis lygus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428130
Matavimo įdėklų pora pusiau cilindriniai, vidiniams matavimams	428170
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 35 mm	428101 35

Gylio fiksatorių pora matavimo svirtims

428111

Matavimo svirčių pora su kiauryme  $\varnothing$  3,5 mm Išnešimas  
100 mm

428101 100