

Kroepelin
Längenmesstechnik

Skaitmeninis spartusis vidmatis su 3 taškų lietimiu, Matavimo ribos: 7-14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438985 7-14
GTIN	2050002041011
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.**

Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

3-taškų lietimasis greitai ir tiksliai matavimo vertei nustatyti.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis duomenų siųstuvas Nr. 498954 dyd. A5

Techninis aprašymas

Maksimalus griovelio gylis	2,2 mm
minimalus griovelio plotis	0,8 mm
Atkartojamumas	0,004 mm
Matavimo jėga	1 - 1,4 N
Leistina paklaida	0,01 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Matavimo ribos (diapazonas)	7 - 14 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	34 mm
Baterijų kiekis	2
Matavimo kontaktų forma	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, perjungiamo	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

Paslaugos

DAkkS kalibravimas / šorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas / šorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2
-----------------------------	-----------

Sąsajos adapteris Tipas A2	498954 A2
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965