



## Multinorm striukė VIS-LINE, geltona / mėlyna, Dydis DE: 50



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091701 50     |
| GTIN             | 4057121456632 |
| Produktų klasė   | 09S           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Multinorm drabužiai VIS-LINE yra **ergonomiškos formos, puikiai priglunda** ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su **Rofa linijos drabužiais PRO-LINE. Šviesą atspindintys elementai** sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.

Striukė su **patogiomis rankovėmis** užtikrina optimalią judėjimo laisvę.

- **Nulenkiama apykaklė.**
- **Priekyje per vidurį yra spaudės.**
- **Kišenės ant krūtinės ir šonuose su antkišenių ir spaude.**
- **Reguliuojami rankogaliai su spaudėmis.**
- **Tampri juostelės nugaros dalyje.**
- **Didelė vidinė kišenė ant krūtinės su lipuku.**
- **Nugaros prailginimas.**

#### Standartas:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 61482-1-2**

### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

**Striukė, EN ISO 20471 klasė 1** rugiagėlių mėlynumo / geltona Nr. 091702.

### Techninis aprašymas

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Lytis                               | Vyriškas modelis                               |
| Serija                              | VIS-LINE                                       |
| Dydis DE                            | 50   |
| Audinio sudėtis                     | 65% medvilnė                                   |
| Audinio sudėtis                     | 2% kitų pluoštų                                |
| Audinio sudėtis                     | 33% poliesteris                                |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m <sup>2</sup>                           |
| Plovimas                            | 60 °C spalvotiems skalbiniams                  |
| Spalva                              | geltona / mėlyna                               |
| Norma                               | EN 13034-6                                     |
| Norma                               | EN 61482-1-2                                   |
| Norma                               | EN ISO 20471                                   |
| Rūbai pagal                         | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės           |
| Rūbai pagal                         | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal                         | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Produkto rūšis                      | Įspėjamos spalvos švarkas                      |