



Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 19



Užsakymo data

Užsakymo numeris	952508 19
GTIN	2050002041301
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952508: 1 vnt.

STAHLWILLE kilpinių veržliarakčių rinkinys Nr. 613510 dyd. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis G	10
Plotis	250 mm
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	19
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	1,946 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613500 15
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613500 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613500 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613500 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613500 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613500 21
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 19	613510 19
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952508	952001 952508
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613500 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613500 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613500 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613500 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613500 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613500 20
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613500 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613500 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613500 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613500 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613500 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613500 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613500 9