

**HOLEX****6-briaunių raktų / atsuktuvų rinkinys, įrankių skaičius: 17****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952919 17
GTIN	4062406298234
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952919: 1 vnt.  
HOLEX 6-briaunių L formos raktų rinkinys Nr. 627225 dyd. 9: 1 vnt.  
HOLEX plokšti atsuktuvai Nr. 660701 dyd. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: po 1 vnt.  
HOLEX atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 668401 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Įrankių skaičius	17
Plotis G	8
Gylis	500 mm
Plotis	200 mm
Gylis G	20
Modelis	su atsuktuvu
Svoris	1,079 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668401 0
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660701 7
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660701 8
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660701 5,5
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952919	952001 952919
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
6- briaunių lenktų raktų rinkinysnikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	660701 2,5
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2