

Pilnai izoliuotų elektrikams skirtų įrankių rinkinys, įrankių skaičius: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954586 12
GTIN	2050002042001
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio dėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954586: 1 vnt.

WERA elektriko atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 663100 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 vnt.

Įtampos matuoklis Nr. 665050 dyd. 3: 1 vnt.

WERA atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 668600 dyd. 1; 2: po 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės, pilnai izoliuotos Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios, pilnai izoliuotos Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT šoninio kirpimo žnyplės, pilnai izoliuotos Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.

Izoliacijos nuėmimo peilis Nr. 728010 dyd. 8–28: 1 vnt.

GARANT izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728613 dyd. 6: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Gylis G	20
Plotis	300 mm
Įrankių skaičius	12
Plotis G	12
Modelis	su įrankių rinkiniu
Svoris	1,622 kg

Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	12×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725310 160
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 5,5 mm	663100 5,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 2	668600 2
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 2,5 mm	663100 2,5
Tiesios replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713310 200
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm	663100 3,5
Vieno poliaus fazės indikatorius Ašmenų plotis 3 mm	665050 3
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 1	668600 1
Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 180 mm	701710 180
Izoliacijos nuėmimo peilis lenktais ašmenimis Kabelio Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 4 mm	663100 4
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954586	952001 954586
Izoliacijos nuėmimo replės Laido skerspjuviui 6 mm2	728613 6