

PRYOR

Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Standartinis šriftas A - Z, &, Šrifto aukštis: 2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085430 2

GTIN

5022044001206

Produktų klasė

08W

Aprašymas

Modelis:

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.

Standartinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm²**.

Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.

Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininų spaudų, pvz., su įmonės logotipu.

Techninis aprašymas

Koto storis

6,35

Šrifto aukštis

2 mm

visas ilgis	63,5 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

Priedai

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/Q mm	085431 2/Q
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/Y mm	085431 2/Y
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/A mm	085431 2/A
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/N mm	085431 2/N
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/& mm	085431 2/&
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/X mm	085431 2/X
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/H mm	085431 2/H
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/I mm	085431 2/I
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/R mm	085431 2/R
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/K mm	085431 2/K
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/M mm	085431 2/M
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/S mm	085431 2/S
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/F mm	085431 2/F
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/U mm	085431 2/U

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/P mm	085431 2/P
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/T mm	085431 2/T
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/W mm	085431 2/W
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/L mm	085431 2/L
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/J mm	085431 2/J
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/D mm	085431 2/D
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/V mm	085431 2/V
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/G mm	085431 2/G
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/O mm	085431 2/O
Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/C mm	085431 2/C
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/B mm	085431 2/B
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/Z mm	085431 2/Z
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 2/E mm	085431 2/E