

Mahr**Universalus skaitmeninis slankmatis Multimar 25 EWR, Matavimo diapazonas: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415546 600
GTIN	4059192003265
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos matavimo svirtys, liestukai ir atraminiai elementai (pasirenkami priedai). Vartotojas visada gali skaityti skaitmenų rodymo ekraną. Galima praplėsti darbinės ribas pasukant. Tolygus svorio paskirstymas mažais matmenimis, nes abu matavimo svirties laikiklius galima perkelti ant bėgelio. Slankikliai ir bėgeliai nerūdijantys ir grūdinti.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo svirtys Nr. 428101, gylio fiksatorius Nr. 428111, matavimo laikiklis Nr. 428141, matavimo žiaunos Nr. 428120; 428130; 428160; 428170.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Padalos vertė	0,0005 in
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos

Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

Priedai

Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 35 mm	428101 35
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 25 mm	428101 25
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas B	428141 B
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas A	428141 A
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 70 mm	428101 70
Matavimo įdėklų pora pusiau cilindriniai, vidiniams matavimams	428170
Gylio fiksatorių pora matavimo svirtims	428111
Išorinis matavimo antgalis lygus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428130
Vidinis matavimo antgalis apvalus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428120

Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams

428160

Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas
100 mm

428101 100