

Mahr**Universalus skaitmeninis slankmatis Multimar 25 EWR, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415546 1000
GTIN	4059192003272
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos matavimo svirtys, liestukai ir atraminiai elementai (pasirenkami priedai). Vartotojas visada gali skaityti skaitmenų rodymo ekraną. Galima praplėsti darbinės ribas pasukant. Tolygus svorio paskirstymas mažais matmenimis, nes abu matavimo svirties laikiklius galima perkelti ant bėgelio. Slankikliai ir bėgeliai nerūdijantys ir grūdinti.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo svirtys Nr. 428101, gylio fiksatorius Nr. 428111, matavimo laikiklis Nr. 428141, matavimo žiaunos Nr. 428120; 428130; 428160; 428170.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Leistina paklaida	0,04 mm
Padalos vertė	0,0005 in
IP apsaugos klasė	IP 65
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
Maitinimas	Baterijos

Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Priedai

Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 35 mm	428101 35
Vidinis matavimo antgalis apvalus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428120
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 25 mm	428101 25
Išorinis matavimo antgalis lygus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428130
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 100 mm	428101 100
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas B	428141 B
Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams	428160
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 70 mm	428101 70
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas A	428141 A
Matavimo įdėklų pora pusiau cilindriniai, vidiniams matavimams	428170
Gylio fiksatorių pora matavimo svirtims	428111