

Mahr**Universalus skaitmeninis slankmatis Multimar i-wi, Matavimo diapazonas: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415548 1250
GTIN	4059192062040
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos matavimo svirtys, liestukai ir atraminiai elementai (pasirenkami priedai). Vartotojas visada gali skaityti skaitmenų rodymo ekraną. Galima praplėsti darbinės ribas pasukant. Tolygus svorio paskirstymas mažais matmenimis, nes abu matavimo svirties laikiklius galima perkelti ant bėgelio. Slankikliai ir bėgeliai nerūdijantys ir grūdinti.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo svirtys Nr. 428101, gylio fiksatorius Nr. 428111, matavimo laikiklis Nr. 428141, matavimo antgaliai Nr. 428120; 428130; 428160; 428170. i-wi imtuvas Nr. 49498912.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
Padalos vertė	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Leistina paklaida	0,04 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Padalos vertė	0,0005 in

Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Priedai

Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 100 mm	428101 100
Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams	428160
Matavimo įdėklų pora pusiau cilindriniai, vidiniams matavimams	428170
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 70 mm	428101 70
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas A	428141 A
Išorinis matavimo antgalis lygus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428130
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas B	428141 B
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 35 mm	428101 35
Vidinis matavimo antgalis apvalus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428120
Gylio fiksatorių pora matavimo svirtims	428111
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 25 mm	428101 25