



Multinorm kelnės PRO-LINE, metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 56



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091725 56 |
| GTIN | 4057121336590 |
| Produktų klasė | 09S |

Aprašymas

Modelis:

Rofa PRO-LINE linijos **inovatyvūs ir lengvi Proban® satino audiniai** užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą ir saugumą. Neperšlampami, liepsnai atsparūs Multinorm drabužiai puikiai tinka suvirinimo darbams ir vietose, kuriose ryškus apšvietimas ir aukšta temperatūra. Apsaugos lygis aiškiai matomas ant švarko apvado ir Cargo tipo kišenių ant kelių. Tinkamai išdėstyti **šviesą atspindintys elementai** užtikrina gerą matomumą. Be to, drabužių apsauga nuo liepsnos išlieka net po intensyvaus **pramoninio** skalbimo.

Tvirtos dvispalvės kelnės užtikrina komfortą dėl **daugybės kišenių**.

- **Įpjova su užtrauktuku.**
- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Cargo tipo kišenė su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaroma antkišenių ir spaudėmis.**
- **Kišenė ruletei ir ant sėdmenų su antkišenių ir spaude.**
- **Kelių kišenės.**

Standartas:

- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**

· **EN 61482-1-2**

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti PRO-LINE serijos Multinorm drabužius, kurių tekstilės gramatūra 400 g / m² ir kurie sertifikuoti pagal EN ISO 11611 2 klasę. Pagal paklausimą galima užsakyti ir kitos spalvos (vienos arba dviejų spalvų). Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serija | PRO-LINE |
| Dydis DE | 56 |
| Audinio sudėtis | 65% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 2% kitų pluoštų |
| Audinio sudėtis | 33% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m ² |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Spalva | metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo |
| Norma | EN 13034-6 |
| Norma | EN 61482-1-2 |
| Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |