



1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys, įrankių skaičius: 38



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953829 38
GTIN	2050002042025
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas Nr. 952001 dyd. 953829: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/4 colio 6-briaunė galvutė Nr. 631000 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 vnt.

STAHLWILLE 6-briaunė atsuktuvo 1/4 colio galvutė Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5: po 1 vnt.

STAHLWILLE perjungiamo terkšlė 1/4 colio Nr. 632000 dyd. 1/4: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/4 colio ilgintuvas Nr. 632400 dyd. 50; 150: po 1 vnt.

STAHLWILLE įstatoma rankena 1/4 colio Nr. 632800 dyd. 150: 1 vnt.

STAHLWILLE skersinė rankena 1/4 colio Nr. 633000 dyd. 116: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/4 colio kardaninis lankstas Nr. 633500 dyd. 1/4: 1 vnt.

STAHLWILLE perjungiamo terkšlė 1/2 colio Nr. 640100 dyd. 1/2: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641000 dyd. 130; 255: po 1 vnt.

STAHLWILLE skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641300 dyd. 300: 1 vnt.

STAHLWILLE 1/2 colio kardaninis lankstas Nr. 641600 dyd. 1/2: 1 vnt.

STAHLWILLE 12-briaunė 1/2 colio galvutė Nr. 642200 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 vnt.

STAHLWILLE 6-briaunė atsuktuvo 1/2 colio galvutė Nr. 643200 dyd. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	38
------------------	----

Gylis	500 mm
Plotis G	10
Svoris	3,793 kg
Plotis	250 mm
Gylis G	20
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633000 116
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 4 mm	631700 4
Perjungiamo terškšlė, 1/4" Tipas 1/4	632000 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642200 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642200 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642200 18
	631700 3

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 3 mm

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642200 17
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631000 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642200 30
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunis 5 mm	631700 5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632400 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis 150 mm	632800 150
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642200 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642200 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642200 21
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632400 150
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė Tipas 1/2	640100 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642200 24
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633500 1/4
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643200 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642200 16
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953829	952001 953829
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7