

## PRYOR

Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Standartinis šriftas A - Z, &, Šrifto aukštis: 3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

085430 3

GTIN

5022044002081

Produktų klasė

08W

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

**Aukšto našumo preciziniai spaudai** nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.

**Standartinis šriftas;** tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

#### Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių **kietumas iki 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.

Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

#### Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininų spaudų, pvz., su įmonės logotipu.

### Techninis aprašymas

visas ilgis

63,5 mm

Koto storis

6,35

Šrifto aukštis	3 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

## Priedai

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/G mm	085431 3/G
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/C mm	085431 3/C
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/O mm	085431 3/O
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/E mm	085431 3/E
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/A mm	085431 3/A
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/H mm	085431 3/H
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/B mm	085431 3/B
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/W mm	085431 3/W
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/N mm	085431 3/N
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/I mm	085431 3/I
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/X mm	085431 3/X
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/S mm	085431 3/S
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/J mm	085431 3/J
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/D mm	085431 3/D

Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/M mm	085431 3/M
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/Y mm	085431 3/Y
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/Z mm	085431 3/Z
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/R mm	085431 3/R
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/U mm	085431 3/U
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/V mm	085431 3/V
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/K mm	085431 3/K
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/T mm	085431 3/T
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/P mm	085431 3/P
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/L mm	085431 3/L
Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/F mm	085431 3/F
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/Q mm	085431 3/Q
Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z Šrifto aukštis / ženklas 3/& mm	085431 3/&