



Kelnės su petnešomis Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091332 25
GTIN	4030913068527
Produktų klasė	06I

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu.

- **Kišenė su antkišenių ir lipuku.**
- **Apsauginės sagtys ant diržų.**

Aprašymas:

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės su petnešomis, rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091331.

Techninis aprašymas

Dydis FR	46C
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Dydis DE	25
Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Kišenių ant kelių kiekis	2
Šoninės kišenės	įleistas
Kišenių matuokliui kiekis	2
Kištukinė sagtis	apsauginės sagtys ant diržų
Kišenė telefonui	taip
Atvira kišenė	su antkišeniu ir lipuku
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku	taip
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis IT	46C
Serija	Highline
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	46C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE	091802 KNEE
--	-------------