

PRYOR

Keičiamų skaičių ir raidžių spaudai rinkinys, standartinis šriftas 0 – 9 ir A – Z,
Šrifto aukštis: 2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085480 2
GTIN	5022044020283
Produktų klasė	08W

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslus įspaudimo mechanizmas greitam ir racionaliam ženklinimui **keliomis raidėmis ir skaičiais tuo pat metu.**

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms (pvz.: duomenų skydelių, įrankių, staklių dalių ir pan.), kurių **kietumas iki 1200 N/mm².**

Tiekimo sudėtis:

100 spaudų rūšių, 12 tarpų elementų (šrifto aukštis 5 mm: 6 vnt.), 1 pincetas, 1 šešiabriaunis raktas, 1 laikiklis plastikinėje dėžutėje.

Atsarginė dalis:

Kitokius spaudus galima užsisakyti Nr. 085481, nurodant pageidaujamą šrifto dydį / tipą (pvz.: Nr. 085481 dyd. 3/E).

Techninis aprašymas

naudojamos spaudų rūšys	14
spaudų ilgis	19,05 mm

spaudų aukštis	6,4 mm
Antspaudo laikiklio ilgis	29 mm
spaudų plotis	2 mm
Šrifto aukštis	2 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

Priedai

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/X mm	085481 2/X
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/I mm	085481 2/I
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/T mm	085481 2/T
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/. mm	085481 2/.
Plieno rūšis galima keistiSkaičiai 0 – 9 Šrifto aukštis 2 mm	085483 2
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/Q mm	085481 2/Q
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/K mm	085481 2/K
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2// mm	085481 2//
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/7 mm	085481 2/7
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/B mm	085481 2/B
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2LEER mm	085481 2LEER
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/P mm	085481 2/P
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/O mm	085481 2/O

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/A mm	085481 2/A
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/, mm	085481 2/,
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/R mm	085481 2/R
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/L mm	085481 2/L
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/1 mm	085481 2/1
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/& mm	085481 2/&
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/F mm	085481 2/F
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/D mm	085481 2/D
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/- mm	085481 2/-
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/2 mm	085481 2/2
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/S mm	085481 2/S
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/J mm	085481 2/J
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/6 mm	085481 2/6
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/W mm	085481 2/W
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/U mm	085481 2/U
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/M mm	085481 2/M
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/Y mm	085481 2/Y
	085481 2/4

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/4 mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/H mm

085481 2/H

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/G mm

085481 2/G

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/0 mm

085481 2/0

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/8 mm

085481 2/8

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/9 mm

085481 2/9

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/+ mm

085481 2/+

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/Z mm

085481 2/Z

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/3 mm

085481 2/3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/V mm

085481 2/V

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/C mm

085481 2/C

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/E mm

085481 2/E

Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480
Tinka šrifto dydžiui 2-3 mm

085482 2-3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/N mm

085481 2/N

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2/5 mm

085481 2/5