


**PRYOR**

Keičiamų skaičių ir raidžių spaudai rinkinys, standartinis šriftas 0 – 9 ir A – Z,  
Šrifto aukštis: 2,5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Produktų klasė	08W

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač tikslus įspaudimo mechanizmas greitam ir racionaliam ženklinimui **keliomis raidėmis ir skaičiais tuo pat metu.**

**Paskirtis:**

Skirta žymėti medžiagoms (pvz.: duomenų skydelių, įrankių, staklių dalių ir pan.), kurių **kietumas iki 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

**Tiekimo sudėtis:**

100 spaudų rūšių, 12 tarpų elementų (šrifto aukštis 5 mm: 6 vnt.), 1 pincetas, 1 šešiabriaunis raktas, 1 laikiklis plastikinėje dėžutėje.

**Atsarginė dalis:**

Kitokius spaudus galima užsisakyti Nr. 085481, nurodant pageidaujamą šrifto dydį / tipą (pvz.: Nr. 085481 dyd. 3/E).

**Techninis aprašymas**

naudojamos spaudų rūšys	12
spaudų plotis	2,5 mm

spaudų aukštis	6,4 mm
Antspaudų laikiklio ilgis	29 mm
spaudų ilgis	19,05 mm
Šrifto aukštis	2,5 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

## Priedai

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/. mm	085481 2,5/.
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/R mm	085481 2,5/R
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/V mm	085481 2,5/V
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/K mm	085481 2,5/K
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/O mm	085481 2,5/O
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/W mm	085481 2,5/W
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480 Tinka šrifto dydžiui 2-3 mm	085482 2-3
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/0 mm	085481 2,5/0
	085481 2,5/+

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/+ mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/X mm

085481 2,5/X

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/E mm

085481 2,5/E

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/N mm

085481 2,5/N

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/F mm

085481 2,5/F

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/I mm

085481 2,5/I

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/S mm

085481 2,5/S

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5LEER mm

085481 2,5LEER

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/8 mm

085481 2,5/8

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/7 mm

085481 2,5/7

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/L mm

085481 2,5/L

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/M mm

085481 2,5/M

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/P mm

085481 2,5/P

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/, mm

085481 2,5/,

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/5 mm

085481 2,5/5

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/D mm

085481 2,5/D

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/1 mm

085481 2,5/1

085481 2,5/C

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/C mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/B mm

085481 2,5/B

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/- mm

085481 2,5/-

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/H mm

085481 2,5/H

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/U mm

085481 2,5/U

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/T mm

085481 2,5/T

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/G mm

085481 2,5/G

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/A mm

085481 2,5/A

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/& mm

085481 2,5/&

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Plieno rūšis galima keistiSkaičiai 0 – 9 Šrifto aukštis 2,5 mm

085483 2,5

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 2,5/J mm

085481 2,5/J